



Solid Clean H

Geschirrspülmittel in Blockform, Öko-zertifiziert

Solid Clean H ist ein innovatives und hochkonzentriertes alkalisches blockförmiges Maschinenspülmittel für hohe bis sehr hohe Wasserhärten. Das Produkt besitzt eine ausgewogene Mischung hochwertiger Rohstoffe. Aufgrund seiner Reinigungsleistung und umweltverträglichen Eigenschaften ist **Solid Clean H** mit dem Swan Label zertifiziert, in Übereinstimmung mit den ökologischen Anforderungen an die Inhaltsstoffe sowie der eingesetzten Verpackung.

Solid Clean H wird in Verbindung mit dem EcoPlus Future Dosiergerät eingesetzt. Das Dosiergerät überwacht den Geschirrspülprozess und hilft die kritischen Faktoren, wie Wasser- und Energieverbrauch zu kontrollieren und schont die Ressourcen.

- **Sauber** Wirksam auch bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Tee- und Kaffeerückstände. Verhindert Stärkeaufbau und sorgt für strahlend saubere Spülergebnisse.
- **Sicher** NTA- EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung sichert ein hohes ökologisches Niveau. Die 4,5 kg Solid Kapsel in Kombination mit der EcoPlus Future Dosiereinheit liefert den höchstmöglichen Sicherheitsstandard. Die leicht zusammendrückbare Foldaway Kapsel reduziert das Abfallaufkommen, die Entsorgungsgebühren und Transportkosten und das wiederum schützt unsere Umwelt.
- **Effizient** Die Reinigung in einem Spülgang spart Zeit und Geld.



Anwendungshinweise

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10

Ihr Ecolab Fachberater richtet das Dosiergerät abgestimmt auf Ihre speziellen Anforderungen ein und führt eine Einweisung bei Ihren Mitarbeitern durch.

1. Anwendungshinweise auf Produktetikett und Reinigungsplan beachten.
2. Bei der Anwendung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
3. Wenn Alarm ertönt ist eine neue Produktkapsel einzusetzen.
4. Das Dosiergerät durch Drücken der 3 rechten Tasten (2 Sec.) ausschalten.
5. Die leere Produktkapsel herausnehmen.
6. Die leere Produktkapsel zusammendrücken und entsorgen.
7. Die neue Produktkapsel aus der Verpackung nehmen.
8. Blaue Schutzkappe entfernen.
9. Die neue Produktkapsel mit der Öffnung nach unten einsetzen.
10. Das Dosiergerät durch Drücken des Eingabeknopfs wieder einschalten. Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen einsetzen.

Dosierung

0,5 - 3,0 g/l je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad. Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, nutzen Sie dieses Produkt nur in Verbindung mit einem Ecolab Klarspüler (z.B. Toprinse Clean).

Sicherheitshinweis

Nur für den professionellen Gebrauch. Gefahrenhinweise auf Sicherheitsdatenblatt und Originalabbinde beachten.

pH Wert (1 %)

9	10	11	12	13	14	15	16
---	----	----	----	----	----	----	----

Lagerbedingungen

Nur im Originalabbinde zwischen 0 und 40 °C lagern.

Verkaufseinheit

4 x 4,5 kg Kapsel

9070380

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kriegackerstrasse 91
CH-4132 Muttenz
Tel: +41 61 466 94 66
Fax: +41 61 466 94 44

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 2173 599-0

Ecolab GmbH
Erdbergstrasse 29
AT-1030 Wien
Tel.: +43 1 715 2550